



AF 50

Datos del equipo

Medidas (an × pr × al)	115 × 65 × 114 mm
Peso	0,4 kg
Material	policarbonato (carcasa)

Certificado

Certificados	FCC, CE, IC, MIC
--------------	------------------

Equipamiento

Pantalla	pantalla FSTN de 2" (240 × 128 píxeles, retroiluminación LED)
Procesador	DSP, 16 bit
Elemento de mando	teclado de membrana de 5 teclas 1 tecla de activación

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20–50 °C
Temperatura de almacenaje	-25–50 °C
Humedad del aire	15 %–90 % Hr, sin condensación
Clase de protección	IP65
Funcionamiento no admisible	en zonas con riesgo de explosión

Alimentación

Alimentación	pila (batería) de iones de litio [1357-0002], montada de forma fija
Autonomía, característica	> 20 h
Potencia de la pila	24 Wh
Tiempo de carga	<6 h
Temperatura de carga	0–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	0,6 A
Cargador	adaptador M4

Medición

Filtros	<p>paso de banda, límites de filtrado ajustables:</p> <ul style="list-style-type: none"> límite de filtrado inferior: 0/30/60/120/250/500 Hz límite de filtrado superior: 300/500/850/1000/1250/1500/2000/3000/4000/8000 Hz <p>filtro de muesca: 50 Hz, 60 Hz, off área de localización con SK 3: 50/60/512/1100/9950 Hz</p>
Frecuencia de registro	16 bit, 48 kHz
Rango de indicación	0–1999 dígitos

Transmisión de datos

Frecuencia de transmisión	2,408–2,476 GHz, 38 canales
Alcance	>2 m
Ancho de banda de transmisión	0–12 kHz
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> dependiendo de los auriculares utilizados auriculares inalámbricos F8: SDR (Sewerin Digital Radio) auriculares K3: por cable
Potencia	10 mW

Otros datos

Transporte	maleta de transporte SK 10
Nota sobre el envío	<p>UN 3481: Baterías de iones de litio instaladas en un equipo o baterías de iones de litio embaladas con un equipo</p> <p>peso neto de la batería / las baterías: 0,098 kg</p>

Asignación

Componente del sistema de	sistema AQUAPHON®
Utilizable con	<p>bastón portador TS 150</p> <p>micrófono universal UM 200</p> <p>micrófonos de suelo BM 200 / BM 230</p> <p>micrófono de contacto TM 200</p>